

Обратен клапан NB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Специф. Номер: 190857

FESTO

поток от QS-съединителя към ваншната резба.
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	QS-5/32
Пневматичен извод 2	10-32 UNF-2A
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	145 l/min
Работно налягане	-1 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	Месинг
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Минимално диференциално налягане при отваряне	0.1 bar
Минимално диференциално налягане при затваряне	0.2 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	7.2 g
Материал-забележка	RoHS konform