

Обратен клапан NB-1/8-QS-5/16-U

Специф. Номер: 190861

FESTO

поток от QS-съединителя към ваншната резба.
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Възвратна функция |
| Пневматичен извод 1 | QS-5/16 |
| Пневматичен извод 2 | 1/8 NPT |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит | 330 l/min |
| Работно налягане | -1 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Material housing | Месинг |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Минимално диференциално налягане при отваряне | 0.1 bar |
| Минимално диференциално налягане при затваряне | 0.2 bar |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 22 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |