


# Регулатор на налягане LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

Специф. Номер: 190924  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно
Пневматичен извод 1	10-32 UNF-2A
Пневматичен извод 2	QS-5/32
Тип на закрепване	за завиване
Входно налягане 1	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	16 g
Material of threaded plug	Месинг