

Регулатор на налягане LR-1/4-NPT-QS-5/16-U

Специф. Номер: 190933
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	QS-5/16
Тип на закрепване	за завиване
Входно налягане 1	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	60 g
Material of threaded plug	Месинг