

Манометър MA-15-10-QS-3/8-U

Специф. Номер: 190938

FESTO

с показващ модул в psi.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 10 bar
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	15
Конструкция	Bourdon tube pressure gauge without measuring mechanism
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	Inert gases Neutral fluids
Работно налягане	0 ... 10 bar
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	5
Клас на защита	IP53
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	QS-3/8
Materials in contact with media	Месинг
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на корпуса	Стомана
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PC
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	10 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene