

# Вакуумна вендуза ESV-50-SNA

Специф. Номер: 190998

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



## Информационен лист

Белег	Стойност
Мин. радиус на детайла R	330 mm
Диаметър на смукателя	50 mm
Обем на смукателя	2.387 cm <sup>3</sup>
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Специални функции	Антистатичен
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Повърхностно съпротивление	≤ 0.000 MOhm
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	105 N
Тегло на продукта	11.2 g
Цвят	бяло/черна точка
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	BR