

Вакуумна вендуза ESV-40-BU

Специф. Номер: 191061

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Компенсатор за височина на вендузата | 9.5 mm |
| Мин. радиус на детайла R | 90 mm |
| Диаметър на смукателя | 40 mm |
| Обем на смукателя | 11.699 cm ³ |
| Позиция на извода | отгоре |
| Монтажна позиция | по избор |
| Форма на вакуумната чашка | кръгли, гофре 1,5 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Номинално работно налягане | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 52.3 N |
| Тегло на продукта | 9.8 g |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | 60 +/- 5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material suction cup | PUR |