


# Кръгъл цилиндър ESEU-8-50-P-A-MA

Специф. Номер: 191132

FESTO

Фланец със захранване успоредно на оста на цилиндъра.  
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ход                                      | 50 mm                                                 |
| Диаметър на буталото                     | 8 mm                                                  |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция                         | по избор                                              |
| Конструкция                              | Бутало<br>Бутален прът<br>Тръба за цилиндър           |
| Отчитане на позицията                    | за датчици за положение                               |
| Варианти                                 | аксиално захранване с въздух                          |
| Работно налягане                         | 2 ... 6 bar                                           |
| Принцип на действие                      | еднодействащ<br>натискащ                              |
| Работна среда                            | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен         |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 1                                                     |
| Температура на околната среда            | 0 ... 80 °C                                           |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 24.6 N                                                |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 4.3 g                                                 |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 2.3 g                                                 |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 14.4 g                                                |
| Тип на закрепване                        | с принадлежности                                      |
| Пневматичен извод                        | M3                                                    |
| Материал-забележка                       | със съдържание на LABS-материали                      |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав                                      |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TPU-U(PU)                                      |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема                    |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема                    |