



Вакуум-филтър ESF-3

Специф. Номер: 191202

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Степен на филтрация	10 µm
Работно налягане	-0.95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	9 g
Тип на закрепване	с външна резба чрез вакуумния порт
Пневматичен извод	M4
Извод за вакуум	M4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	Алуминий Месинг никелиран