


Щекер SEA-5GS-11-DUO

Специф. Номер: 192010

FESTO

за вентилни острови



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Според стандарта | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Тип на закрепване | с резбова втулка |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 24 g |
| Електрически извод | 5-пинов Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Щекер прав / за завиване |
| обхват на работното напрежение DC | ≤ 60 V |
| обхват на работното напрежение AC | ≤ 60 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 4 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 1.5 kV |
| Съединител за кабела | Pg11 |
| Допустим диаметър на кабела | 2 x 2,5 - 2,9 mm или 2 x 5 mm |
| Напречно сечение на извода | 0.14 ... 0.5 mm ² |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -40 ... 85 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material housing | PA |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material of union nut | PA |
| Material electrical contact | Месинг Покрит с бял бронз |