

Регулатор на налягане LR-3/4-D-DI-MAXI

Специф. Номер: 192360

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Регулатор с директно управление, раб. налягане до 12 bar.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	6,800 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,400 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Цинкова отливка
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка
Material membrane	NBR