

Елемент за подготовка на въздух FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Специф. Номер: 192437

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden


FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, 5 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител. С манометър. С директно управляем регулатор на налягане.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Макс. количество на кондензата | 43 cm ³ |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | G1/4 подготвен |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.4 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3,800 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2,600 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | G1 |
| Пневматичен извод 2 | G1 |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |