

Елемент за подготовка на въздух FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC

Специф. Номер: 192470

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

състои се от филтър-регулатор, ръчен включващ вентил, разклонителен модул, реле за налягане без щекер и омаслител, със закрепващ винкел.

С ръчен кондензоотделител и защитен метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Свързващ модул Реле за налягане Включващ разпределител Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	4,800 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4,800 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC