

Филтър LF-D-5M-MAXI

Специф. Номер: 192559

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 5 µm,
с предпазен кожух и ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга |
| Макс. количество на кондензата | 80 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | PE |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |