

Филтър LF-D-5M-MINI-A


Специф. Номер: 192560

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 5 µm,
с предпазен кожух и автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Mini |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга |
| Макс. количество на кондензата | 22 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 250 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | PE |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |