

Фин филтър LFMB-D-MIDI


Специф. Номер: 192570

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 1 µm,
с метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Серия | D |
| Размер | Midi |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 1 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Работно налягане | 1 ... 16 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] инертен газ |
| КПД на филтъра | 99.99 % |
| Макс. количество на кондензата | 43 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | 1.5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.5 mg/m ³ |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | PC |
| Материал-забележка | RoHS konform |