

Омаслител LOE-D-MIDI


Специф. Номер: 192576

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки, с метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	110 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	8 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	630 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Материал-забележка	RoHS konform
Material bowl	PC