

Направляваща ос FDG-32- -

Специф. Номер: 192852

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	10 ... 3,000 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща ос без задвижване
Макс. скорост	3 m/s
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на направляващия елемент	Стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран