

# Включващ разпределител NEP-3/8-D-MINI


Специф. Номер: 193245

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за пневмоподготвящи групи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на действие	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно действие	Без
Тип на ресет	механична пружина
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0 ... 16 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 16 bar
С-стойност	7.7 l/sbar
b-стойност	0.3
Стандартен номинален дебит	1,600 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среда	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	223 g
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Извод, пилот 12	G1/8
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка