

Стандартизиран цилиндър DNA-3 1/4"- -

Специф. Номер: 193386

FESTO

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Примерно представяне

Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Ход	0.5 ... 80 "
Диаметър на буталото	3 1/4"
Според стандарта	ANSI/NFPA
Работно налягане	0.6 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	≥ -20 °C
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана