

Съединител QS-F-G1/8-8

Специф. Номер: 193410

FESTO

Външна резба с външен шестстен.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 5.2 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 16 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 |
| Food safety | to manufacturer's declaration |
| Температура на околната среда | 0 ... 150 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Макс. въртящ момент на затягане | 10 Nm |
| Тегло на продукта | 14 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 8 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Месинг хромиран и никелиран |
| Информация за материала на уплътнението на резбата | FPM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | FPM |