


Свързващ кабел KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B

Специф. Номер: 193687

FESTO

Много гъвкав, с интегрирана редуция на тока, за разпределители тип CRE10/14-M1BH.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Допълнителни функции	Reduction of holding current
Индикатор за превключена позиция	LED
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	50 g
Електрически извод	Ъглов щекер/ Кабел Квадратна форма/отворен край 2-pin / 2-жичен
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз