

# Щекер с кабел КМYZ-4-24-0,5-B

Специф. Номер: 193690

FESTO

за бързодействащи вентили



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	10 g
Електрически извод	Щекер под ъгъл Кабел квадратна форма MSZC
обхват на работното напрежение DC	3 ... 36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	0.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Структура на кабела	2x0,35
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	Бронз