

Цилиндър-хармоника EBS-100-105


Специф. Номер: 193795

FESTO

не изисква поддръжка, без Stick-Slip-ефект, за малки монтажни пространства.

Възвратното движение на буталото трябва да се извършва под минимално налягане от 0,9 bar, за да се осигури едно равномерно прибирне на защитната хармоника (опасност от повреда на мембраната)

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Необходим е инсталационен диаметър	115 mm
Ход	105 mm
Макс. височина при ход напред.	200 mm
Макс. ъгъл на люлеене	15 deg
Макс. отместване	10 mm
Мин. монтажна височина	95 mm
Принцип на действие	еднодействие
Работно налягане	0.9 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух омаслен сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Възвратна сила	450 N
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G3/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на силфона	CR