


CAN-Interface SPC200-COM-CAN

Специф. Номер: 194017

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конфигурационна поддръжка	EDS файл
Типична консумация на ток, за платка	50 mA
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Тегло на продукта	80 g
Максимален обем адреси за изходите	8 byte
Максимален обем адреси за входовете	8 byte
Fieldbus интерфейс, обхват на адресите	0 ... 63
Fieldbus интерфейс	гальванично разделени Layer 1 по ISO/DIS 11898 Стандартна висока скорост до 1 Mbit Layer 2 по CAN спецификация V2.0 Device Net Release 2.0 Продуктов код: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Електрически извод, fieldbus интерфейс	Шина 5-пинов по CIA DR-303-1
Монтажно пространство	от 3 нагоре