

Регулатор на налягане LRS-3/4-D-MIDI

Специф. Номер: 194650

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

със заключваща регулираща глава, работно налягане до 12 bar.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана ключалка
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	с манометър
Работно налягане	0 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	3,500 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,250 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Цинкова отливка
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка