

Регулатор на налягане LRBS-D-7-O-MINI



Специф. Номер: 194683

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча, за блоков монтаж, без манометър, със заключване

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана ключалка
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	1,600 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	350 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Цинкова отливка
Material control panel	Алуминий
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка