

Елемент за подготовка на въздух FRCS-1-D-7-O-MAXI

Специф. Номер: 194965

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Комбинация филтър-регулатор-омастител

Серия D със заключваща регулираща глава

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана заключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омастител мъгла |
| Макс. количество на кондензата | 80 cm ³ |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | G1/4 подготвен |
| Работно налягане | 1 ... 16 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.4 bar |
| Стандартен номинален дебит | 8,700 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2,620 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1 |
| Пневматичен извод 2 | G1 |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |