

# Елемент за подготовка на въздух LFRS-1/4-D-MINI-KC-A

Специф. Номер: 195027


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

със затваряща регулируема глава и манометър, за номинално налягане 12 bar , за обезмаслен въздух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Включващ разпределител Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	22 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	1,150 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC