



Пневмоподготвящи групи, комбинации LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA

Специф. Номер: 195176

FESTO

със затваряща регулируема глава и манометър, за номинално налягане 12 bar , за обезмаслен въздух



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана ключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструктивен строеж | Свързващ модул Филтър-регулатор с манометър |
| Макс. количество на кондензата | 43 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | с манометър |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Входно налягане 1 | 1 ... 16 bar |
| Стандартен номинален дебит | 5,200 l/min |
| Работна среда | Съгстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2,840 g |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Информация за материала на корпуса | Цинкова отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |