



Пневмоподготвящи групи, комбинации LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KA-A

Специф. Номер: 195191

FESTO

със затваряща регулируема глава и манометър, за номинално налягане 12 bar , за обезмаслен въздух



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструктивен строеж	Свързващ модул Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	5,800 l/min
Работна среда	Съгстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,840 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка
Информация за материала на чашата	PC