

# Шлаух PLN-6X1-SW

Специф. Номер: 195281

FESTO

устойчив на химикали и хидролиза.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	32 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	11 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0147 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE