

# Ухо със сферичен лагер CRSGS-M12X1,25

Специф. Номер: 195583

FESTO

с шестограмна гайка, за сферично въртящо закрепване, по DIN ISO 8139.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M12x1,25
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	129 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material of outer ring	високолегирана стомана
Material housing	високолегирана стомана
Material of inner ring	високолегирана стомана
Material nut	високолегирана стомана