


Пневматичен интерфейс CPX-GR-03-4,0

Специф. Номер: 195738

FESTO

свързва вентилните острови VIMP/VIFB Midi/Maxi към модулния, електрически терминал CPX.



Информационен лист

Белег	Стойност
Интерфейс на вентилен остров	Тип 03, MIDI/MAXI
Диагностика	-Минимално напрежение на вентилите
Макс. брой места за вентили	26 за моностабилни електромагнитни вентили
LED дисплеи	- 1 Обща диагноза - Статус на канала на вентилите
Конфигуриране на параметрите	Диагностика на всеки за канал Сили за канал празен ход на канал Мониторинг на модул
Защита (късо съединение)	вътрешно електронно предпазване на на вентилния изход
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Типична стойност 15 mA (захранване за електроника) Типична стойност 30 mA (товарно захранване за вентил)
Максимална захранваща мощност на канал	0,2 A
Максимален резултантен ток за модул	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да, при допълнително захранване
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	390 g
Електрическа връзка	Fieldbus
Информация за материала на капака	Стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка