

Лагерна опора CRLBN-50/63

Номер на част: 195868

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50/63
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	293 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал болт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на предпазителя	високолегирана стомана, неръждаема