


# Електромагнитен разпределител NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

Специф. Номер: 196983

FESTO

с NAMUR присъединяване по VDE / VDI 3845, без бобина без щекер.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 или 3/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	53 mm
Стандартен номинален дебит	900 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	7 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDI 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Свобода на застъпване	Не
b-стойност	0.33
C-стойност	4.2 l/sbar
Време за превключване, изключено	38 ms
Време за превключване, включено	13 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	280 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод към атмосфера	вътрешно
Извод, пилот 84	M5
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Пневматичен извод 4	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 5	NPT1/4-18
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка елоксиран