

# Батериен блок MNA1-P4-2-M3

Специф. Номер: 197208

FESTO

за вентили за присъединителна плоча MNA1-...-HC/TC



## Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	4
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M3
Material of connecting plate	Алуминиева сплав