


Съединител МНАР-PI

Специф. Номер: 197260

FESTO

за крайни и батерийни блокове МНА1-Р...-PI и МНР1-Р...-PI



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	Клип
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	4 g
Електрически извод	2-пинов Щекер
обхват на работното напрежение DC	≤ 60 V
Допустим товарен ток	3 A
Дължина на кабела	0.5 m
Диаметър на кабела	1 mm
Структура на кабела	2x0,14
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	Медна сплав, калайдисана