

Тандем-цилиндър ADVUT-100x2- -P-A-S6

Специф. Номер: 197290

FESTO


за безконтактно отчитане, заварена конструкция.

При този продукт фланцовото закрепване FUA-... Може да се монтира само на крайния капак. Гайката за буталния прът е включена.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 150 mm
Диаметър на буталото	100 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Край на буталния прът	вътрешна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C
Работно налягане	0,9 ... 10 bar
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	0 ... 120 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	4,418 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	9,130 N
Тип на закрепване	по избор: с принадлежности с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/4
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана