

Терминал CPX

Специф. Номер: 197330

FESTO

Модулна периферия за вентилни острови.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Електрическа връзка	Fieldbus вграден контролер
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
КС mark	КС-EMV
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
ATEX-Категория газ	II 3G
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Ex-взриво защита газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED дисплеи	Bus status Channel status Модулен статус System state
Диагностика	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics Модули за работа при понижено напрежение
Максимален обем адреси за входовете	64 Byte
Максимален обем адреси за изходите	64 Byte
Конфигуриране на параметрите	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
Вътрешно време на цикъла	< 1 ms
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. токозахранване	16 A