

Вентилен остров МН1

Специф. Номер: 197334

FESTO

с миниатюрни вентили.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен 3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен
Размер на разпределителя	10 mm
Макс. Стандартен номинален дебит	10 l/min при 10 mm
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
Отдел издаващ сертификати	UL MH19482
Номинален размер	0.9 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Дисплей за сигналните статуси	LED
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение, АС	24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V 5 V 12 V
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Клас на защита	IP40 IP65
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Електрическа връзка	Единично свързване Multipol
Материал-забележка	RoHS konform
Тип на задействане	електрически
Макс. брой места за вентили	24
Структура на вентилния остров	Фиксиран растер