

# Вентилен остров MН2

Специф. Номер: 197335

FESTO

за бързодействащи вентили.

Излиза от употреба. Доставка се до 2007

За конфигуриране поставете предварително продукта в пазарната кошница.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Пневматично работно присъединяване	M5
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Единично свързване Multipol
Макс. брой места за разпределители	10
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Ширина	10 mm
Клас на защита	IP40 IP65
Номинален размер	2 mm
Растерен размер	14 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	електрически
Конструктивен строеж	разтоварващ вентил
Тип управление	директно
Структура на вентилния остров	Фиксиран растер
Индикатор за превключена позиция	да, със щекер
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение DC	5 V 24 V 12 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Материал-забележка	Без мед и PTFE