

Спирален шлаух PUN-4X0,75-S-1-BL

Номер на част: 197588

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен Ø	4 mm
Дължина на блока	0.284 m
Вътрешен Ø	2.6 mm
Диаметър на намотката	25 mm
Брой намотки	45
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта	27 g
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал на шлауха	TPE-U(PU)