

# Спирален-шлаух PUN-8X1,25-S-1-SW

Специф. Номер: 197608

FESTO

много гъвкав, устойчив на хидролиза



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Работна дължина                                | 1 m   |
| Външен диаметър                                | 8 mm  |
| Дължина на блока                               | 0.304 m   |
| Вътрешен диаметър                              | 5.7 mm  |
| Диаметър на намотката                          | 60 mm   |
| Брой навивки                                   | 12  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar  |
| Разрешение                                     | TÜV   |
| Отдел издаващ сертификати                      | B 013277 0506 00  |
| Работна среда                                  | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L  |
| Температура на околната среда                  | -35 ... 60 °C   |
| Тегло на продукта                              | 65 g  |
| Пневматичен извод                              | For push-in connector outside diameter 8 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка<br>for barbed connector internal diameter 6 mm |
| Цвят   | черен   |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3   |
| Material tubing                                | TPE-U(PU)   |