

# DUO-спирален шлаух PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Специф. Номер: 197623

FESTO

много гъвкав, устойчив на хидролиза



## Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен диаметър	8 mm
Дължина на блока	0.408 m
Вътрешен диаметър	5.7 mm
Диаметър на намотката	60 mm
Брой навивки	12
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта	130 g
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка for barbed connector internal diameter 6 mm
Цвят	син/черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)