

DUO-спирален шлаух PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Специф. Номер: 197629

FESTO

много гъвкав, устойчив на хидролиза



Информационе н лист

Белег	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен диаметър	12 mm
Дължина на блока	0.44 m
Вътрешен диаметър	8 mm
Диаметър на намотката	95 mm
Брой навивки	9
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта	390 g
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	син/черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)