

# Вентилен остров CDVI5.0

Специф. Номер: 197648

FESTO

Вентилен остров CDVI, Clean Design.



## Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен/затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен 2/2 отворен моностабилен 2/2 затворен моностабилен 5/3 затворен 5/3 обезвъздушен 5/3 под налягане 5/2 бистабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 5/2 моностабилен
Valve size	24 mm
Max. standard nominal flow rate	650 l/min at 24 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	C-Tick
Според стандарта	ISO 14159 EN 1672-2
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Електрическа връзка	Multipol Fieldbus
Индикатор за превключена позиция	LED
Материал-забележка	RoHS konform
Тип на задействане	електрически
Ел. вх./изх. Система	Да
Тип на вентилен остров	15
Макс. брой места за вентили	16
Структура на вентилния остров	модулен