

# Спирален-шлаух PPS-6-7,5-1/4-BL

Специф. Номер: 19796

FESTO

с 2 въртящи съединителя, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                 |
|---|--|
| Работна дължина                                 | 7.5 m                                    |
| Външен диаметър                                 | 7.8 mm                                   |
| Дължина на блока                                | 0.43 m                                   |
| Вътрешен диаметър                               | 6.2 mm                                   |
| Диаметър на намотката                           | 75 mm                                    |
| Брой навивки                                    | 43                                       |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 17.2 bar                       |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                           |
| Температура на околната среда                   | -30 ... 80 °C                            |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 11 Nm                                    |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %                                   |
| Тегло на продукта                               | 298 g                                    |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G1/4                        |
| Пневматичен извод 2                             | Външна резба G1/4                        |
| Цвят  | син                                      |
| Material of connecting thread                   | Месинг                                   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                             |
| Material buckling protection                    | Стомана<br>поцинкован                    |
| Material tubing                                 | Полиамид 12                              |