

Спирален-шлаух PPS-6-15-1/4-BL

Специф. Номер: 19797

FESTO

с 2 въртящи съединителя, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).



Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	15 m
Външен диаметър	7.8 mm
Дължина на блока	0.8 m
Вътрешен диаметър	6.2 mm
Диаметър на намотката	75 mm
Брой навивки	86
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17.2 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Номинален притегателен въртящ момент	11 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	500 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Material of connecting thread	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Material buckling protection	Стомана поцинкован
Material tubing	Полиамид 12