

Адаптер-комплект DHAА-G-Q11-16-B6-14-40

Специф. Номер: 2019618

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт с центрараща втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter plate	Алуминий елоксиран
Material screws	Стомана поцинкован
Material centering pins	Стомана